

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50120019

BTU 934M-D12-90

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

# 仕様書

## 基本仕様

適している	回帰反射式ライトバリア PRK
上にあらかじめ組立済	リフレクタ TKA30x46

## 機械の仕様

外形	方形
反射面の幅	46 mm x 30 mm
リフレクタの素材	プラスチック
取り付け部の規格名称 金属	アルミ スチール、亜鉛メッキ
取り付けの種類	クランプ可
取り付けの種類、設備側	12mm丸ボール用 薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側	事前取付済みリフレクタ
取り付け部の種類	360°回転可 クランプ可 旋回可
取り付け部の素材	金属
ITEM互換	いいえ

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 70 °C
----------	---------------

## 分類

関税分類番号	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467