

技術データシート

トランスポンダ

製品番号: 50114960

TFM 03 1910.219

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	TFM
適している	RFM
チップ	I-コードSLI
動作周波数	13.56 MHz

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
メモリアクセス	書き込み
	読み取り

認証

有効な基準	ISO 15693
-------	-----------

機械の仕様

外形	カード
高さ	1 mm
外径	30 mm
筐体の素材	プラスチック, PET
正味重量	5 g

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 70 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 85 °C

認証

保護等級	IP 65
------	-------

分類

eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
ETIM 5.0	EC002996
ETIM 6.0	EC002996