

技術データシート

接続回線

製品番号: 429181

CB-M12-25000S-8GF

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
色 ハンドル本体	黒色
極数	8-極
コーティング	A-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端

伝導特性	
心線数	7 個数
心線断面	0.25 mm ²
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	6 mm
ケーブル長	25,000 mm
シースの素材	PUR

周囲データ

周囲温度、動作時、固定設置	-25 ... 80 °C
---------------	---------------

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
色 ハンドル本体	黒色
極数	8-極
コーティング	A-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------