

## 技術データシート

## 相互接続ケーブル

製品番号: 429278

CB-M12-2000E-8TP

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる                                     |
| 適している    | セーフティ・ライトカーテン MLC 500<br>ホスト、Middle Guestおよびゲスト |

コネクタ

|           |       |
|-----------|-------|
| コネクタ 1    |       |
| コネクタの種類   | 丸形プラグ |
| ネジ寸       | M12   |
| タイプ       | メス    |
| 極数        | 8 -極  |
| コーディング    | A-符号化 |
| モデル       | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED | いいえ   |

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタ 2  |       |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 極数      | 8 -極  |
| コーディング  | A-符号化 |
| モデル     | 軸方向   |

|              |          |
|--------------|----------|
| 伝導特性         |          |
| 心線数          | 8 個数     |
| シースの色        | 黒色       |
| シールド         | はい       |
| ケーブルモデル      | 相互接続ケーブル |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 7 mm     |
| ケーブル長        | 2,000 mm |
| シースの素材       | PUR      |
| ドラッグチェーン適応   | いいえ      |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |

電気的接続

コネクタ 1

|           |       |
|-----------|-------|
| コネクタの種類   | 丸形プラグ |
| ネジ寸       | M12   |
| タイプ       | メス    |
| 極数        | 8 -極  |
| コーディング    | A-符号化 |
| モデル       | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED | いいえ   |

コネクタ 2

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 極数      | 8 -極  |
| コーディング  | A-符号化 |
| モデル     | 軸方向   |