

## 技術データシート

### 接続回線

製品番号: 50037783

BK7 KB-092-5000-4A Ex

#### 目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



# 仕様書

## 基本仕様

### コネクタ

#### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ

#### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

#### 伝導特性

心線数	4 個数
シースの色	青
シールド	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PUR
心線の絶縁	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

## 分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## 電気的接続

### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ

### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

## 回線図

### 配線パターン

