

技術データシート


接続回線

製品番号: 50037339

BK7 KB-140-5000-20

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧 30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類 D-sub コネクタ

丸形プラグ、LED いいえ

タイプ メス

極数 26 -極

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 オープン末端

伝導特性

心線数 26 個数

シースの色 グレー

シールド はい

ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)

ケーブル直径 (外) 8 mm

ケーブル長 5,000 mm

シースの素材 PVC

ドラッグチェーン適応 いいえ

分類

関税分類番号 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類 D-sub コネクタ

丸形プラグ、LED いいえ

タイプ メス

極数 26 -極

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 オープン末端