

技術データシート

トランスポンダ

製品番号: 50114961

TFM 05 1910.219

## 目次

- 仕様書
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	TFM
適している	RFM
チップ	I-コードSLI
動作周波数	13.56 MHz

## 電気的仕様

パフォーマンスデータ	
メモリ容量	128 B
メモリブロック	32 個数
保存形式	EEPROM

## 認証

有効な基準	ISO 15693
-------	-----------

## 機械的仕様

外形	ディスク
厚さ	1 mm
外径	50 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PVC
正味重量	4 g

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 75 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 75 °C

## 認証


保護等級	IP 67
------	-------

## 分類

関税分類番号	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996

## アクセサリ

## 取り付け技術-その他

	製品番号	名称	製品	説明
	50107103	Spacer 50 HT	スペーサー	筐体形状: 中空シリンダー 内径: 50 mm 外径: 5 mm 筐体の素材: プラスチック, PA 66

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。