

技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50128318
KB 301-10000

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

適している	BCL 300i
	BCL 301i
インターフェースに適合	RS 232

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	連続メス端子
極数	32 -極
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	JST ZHR
極数	10 -極
	6 -極
伝導特性	
心線数	16 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	8.5 mm
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	816 g
------	-------

操作と表示

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	連続メス端子
極数	32 -極
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	JST ZHR
極数	10 -極
	6 -極