

技術データシート

モバイル 2次元無線コードリーダー

製品番号: 50114513

IT 1902g HD-2



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 注意
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	IT19xx
------	--------

読取值

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Aztec
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN補遺
	GS1 データバー
	GS1 データバーカット型
	GS1 データバー拡張型
	GS1 データバー標準二層型
	GS1 データバー標準型
	GS1 データバー限定型
	PDF417
	QRコード
	UPC
	その他はお問い合わせに応じて
	コンポジットコード
	コーダバー
	データマトリクスコード
	マイクロPDF
	マイクロQR
	マクシマムコード

光学的仕様

読み取り距離	0 ... 233 mm
カメラの水平方向分解能	838 px
カメラの垂直方向分解能	640 px

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	3.7 V, DC
電力消費、最大	1.8 W
バッテリー技術	リチウムイオン
バッテリー容量	2 Ah

インターフェイス

種類	PS/2, RS 232, USB
----	-------------------

RS 232	
機能	プロセス
USB	
機能	プロセス

コネクタ

Bluetooth到達範囲	クラス 2
Bluetooth-バージョン	2.1

コネクタ 1	
コネクタの種類	Bluetooth

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	70 mm x 160 mm x 80 mm
筐体の素材	プラスチック, UL94-V0
正味重量	213 g

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 95 %
落下高	1.8 m
以下に関する測定	コンクリート床

認証

保護等級	IP 41
認可	c UL US

分類

関税分類番号	84719000
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
ETIM 5.0	EC002999
ETIM 6.0	EC002999

電氣的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェイス
	設定インターフェイス
コネクタの種類	Bluetooth

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1 通常稼働	赤、連続点灯	バッテリー充電レベル低
	緑、連続点灯	動作可能状態
	赤、点滅	通信エラー
	緑、1回点滅	読み取り終了

注意



目的になったご利用にご注意ください！



この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。

この製品は有資格者のみが操作できます。

使用目的に応じた製品をご使用してください。



ULアプリケーションの場合：



ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタユニット

製品番号	名称	製品	説明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット
			供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: PROFINET, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65

コネクタ関連・ベースステーション

製品番号	名称	製品	説明
	50114492 *	Base f. IT 1902	基地局
			インターフェイス: PS/2, RS 232, USB Bluetooth到達範囲: クラス 2 Bluetooth-バージョン: 2.1 コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: ミニジャック コネクタ 3: Bluetooth

* 必要な付属品、別途ご注文ください

コネクタ関連・相互接続ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50113397	KB JST-HS-300	接続回線
			インターフェイスに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 -極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。