

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50112142

TK BR 53

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

アプリケーションの分野	食品
-------------	----

機械の仕様

外形	方形
方向に応じて	はい
プリズムサイズ	0.3 mm
取り付け寸法 幅	14 mm
取り付け寸法 高さ	36 mm
取り付け寸法 厚み	20.3 mm
反射面の高さ	10 mm
反射面の幅	29 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	ステンレス
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	ステンレス
検出面の素材	マイクロトリプル
正味重量	50 g
取り付けの種類	筐体フィット

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 70 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
	IP 69K

分類

関税分類番号	73269098
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

