



製品番号: 426298
MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
確認応答ユニット



写真と異なる場合があります

目次

- ・ 仕様書
- ・ 電氣的接続

製品番号: 426298 – MLDSET AC-ABF 70INV. A.1 – 確認応答ユニット

仕様書

基本仕様

含む	確認応答ユニット AC-ABF70.INV 取付けプレート クランプ取り付け
適している	セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300 MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア

機能

機能	スタート/リスタートインターロックのリセット リセットボタンが点灯 ミュート機能によるAOPDsでの解除
リセットボタン	はい
LEDインジケータ	いいえ

電氣的仕様

ボタンによる切替電流	1 ... 1,000 mA
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U_B	24 V, DC, -20 ... 20 %

コネクタ

コネクタ数	2 St.
コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
機能	デバイスへの接続
ケーブル長	5,000 mm
ネジ寸	M12
素材	金属
極数	8 -極
コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
機能	SPS接続
ケーブル長	200 mm
ネジ寸	M12
素材	金属
極数	8 -極

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	110 mm x 80 mm x 110 mm
筐体の素材	強化ガラスファイバ (PPS) 、自己消火性

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 70 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 70 °C

認証

保護等級	IP 67 IP 69K
保護等級	III

分類	
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
ETIM 5.0	EC002498

電気的接続

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
機能	デバイスへの接続
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線断面	
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8 -極
コーディング	A-符号化

コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
機能	SPS接続
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線断面	
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	8 -極
コーディング	A-符号化