

Technisches Datenblatt

Anschlusssteil

Art.-Nr.: 50134928

ME 338 214

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	BCL 338i
Geeignet für Schnittstelle	EtherCAT

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	5 St.
-------------------	-------

Anschluss 1

Funktion	PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses	Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge	600 mm
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff	Metall
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert

Anschluss 2

Funktion	Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses	USB

Anschluss 3

Funktion	HOST/BUS IN
Art des Anschlusses	Leitung mit RJ45-Buchse
Leitungslänge	400 mm
Polzahl	8 -polig

Anschluss 4

Funktion	BUS OUT
Art des Anschlusses	Leitung mit RJ45-Buchse
Leitungslänge	500 mm
Polzahl	8 -polig

Anschluss 5

Funktion	Signal OUT
Art des Anschlusses	Leitung mit Rundstecker
Gewindegröße	M8
Typ	female
Werkstoff	Metall
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Leitungslänge	300

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Nettogewicht	70 g
Farbe Gehäuse	rot, RAL 3000

Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige	LED
Anzahl der LED	2 St.

Klassifikation

Zolltarifnummer	84733080
eCl@ss 5.1.4	27280190
eCl@ss 8.0	27280190
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses	Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge	600 mm
Leitungsfarbe	schwarz
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff	Metall
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert

Pin Pinbelegung

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Elektrischer Anschluss

Anschluss 2

Funktion	Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Mini-B

Anschluss 3

Funktion	HOST/BUS IN
Art des Anschlusses	Leitung mit RJ45-Buchse
Leitungslänge	400 mm

Pin Pinbelegung

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	RD-
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.

Anschluss 4

Funktion	BUS OUT
Art des Anschlusses	Leitung mit RJ45-Buchse
Leitungslänge	500 mm

Pin Pinbelegung

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	n.c.
6	RD-
7	n.c.
8	n.c.

Anschluss 5

Funktion	Signal OUT
Art des Anschlusses	Leitung mit Rundstecker
Gewindegröße	M8
Typ	female
Werkstoff	Metall
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Aderquerschnitt	0,34
Leitungsfarbe	schwarz
Leitungslänge	300
Werkstoff Mantel	PUR

Pin Pinbelegung

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	SW OUT

Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün, Dauerlicht	Ethernet
	gelb, blinkend	Datenübertragung aktiv
2	grün, Dauerlicht	Ethernet
	gelb, blinkend	Datenübertragung aktiv