

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50136383

TKS 40x60.Chem

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

アプリケーションの分野	食品
-------------	----

機械の仕様

外形	方形
プリズムサイズ	2.3 mm
取り付け寸法 幅	41 mm
取り付け寸法 高さ	60 mm
取り付け寸法 厚み	8 mm
反射面の高さ	56 mm
反射面の幅	37 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PET
レンズカバーの素材	プラスチック/PET
検出面の素材	トリプル
正味重量	16 g
取り付けの種類	接着可 通路設置
素材の適合性	ECOLAB H2O2 アルコール

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467