

## 技术数据表


## 适配器电缆

配件编号: 50110677

KB-RS232-USB

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

## 技术参数

## 基础数据

适合接口	RS 232
	USB

## 连接

## 连接1

类型	Sub-D
圆接头, LED	否
类型	插头
引脚数	9 个引脚
规格	直形

## 连接2

类型	USB
接头类型	USB 1.1标准-A

## 电缆性质

导线数量	4 光束
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	1,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

## 分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## 电气连接

## 连接1

类型	Sub-D
圆接头, LED	否
类型	插头
引脚数	9 个引脚
规格	直形

## 连接2

类型	USB
接头类型	USB 1.1标准-A