

技術データシート
バーコードテープ
製品番号: 50144218
BCB G40 SH1 SL

目次

- 仕様書
- 製品キー



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様	
種類	構成可能なバーコードテープ（特殊テープ、ツインテープ、修復テープ）
特別モデル	
特別モデル	特殊テープ
機械の仕様	
グリッド寸	40 mm
テープ開始値	個別
テープ終了値	個別
テープ高	個別 20 ~ 32 mm
正味重量	7 g
製造プロセス	デジタル印刷

分類	
関税分類番号	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

製品キー

製品名：BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB	バーコードテープ
BCB	シリーズ BCB: バーコードテープ
AAA	グリッド/グリッド寸法 G30: 30 mm G40: 40 mm
BBB	テープ高さ/特別高さ H25: 高さ 25 mm H47: 高さ 47 mm SH1: 個別の特別高さ 20 ~ 32 mm SH2: 個別の特別高さ 33 ~ 47 mm SH3: 個別の特別高さ 48 ~ 70 mm SH4: 個別の特別高さ 71 ~ 140 mm
CCCC	テープ長/特別長さ Lxxx: テープ長(mm) SL: 特別長さ

製品キー

BCB

バーコードテープ

DDDD オプション
 TWIN: 同じ印刷をしたテープ
 MVS: 測定値スイッチ (色 赤)
 MV0: 測定値ゼロ (色 黄)
 MK: マークラベル
 RW: 逆巻き (変更された巻き方向、最小位置値は巻きコア内に記載)
 RK: 修理キット (修理テープ)

E 顧客に合わせたモデル
 A: コード内容ML=AA1赤
 B: コード内容ML=BB1赤
 C: コード内容ML=CC1赤
 D: コード内容ML=DD1赤
 E: コード内容ML=EE1赤
 F: コード内容ML=FF1赤
 G: コード内容ML=GG1赤

注意



も 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。