

技術データシート

バーコードテープ

製品番号: 50144175

BCB G30 H25 L030

## 目次

- 仕様書
- 製品キー



写真と異なる場合があります

# 仕様書

## 基本仕様

適している	バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 300i
	バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 8
	バーコードポジショニングシステム シリーズFBPS 600i

## 機械の仕様

外寸(H x L)	25 mm x 30,000 mm
グリッド寸	30 mm
機械的性質	UV耐性 化学物質に対する条件付き耐性 耐傷 耐汚 防湿
接着剤	アクリル接着剤
接着力	0.1 mm
製造プロセス	写植
耐薬品性 ( 23°Cで24時間 )	ヘプタン ディーゼルオイル ホワイトスピリット 絶縁油
固化	72 h
表面保護	ポリエステル、光沢なし

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 120 °C
加工温度	0 ... 45 °C
推奨加工温度	10 ... 25 °C
耐久性	塩水噴霧 ( 150 h/5% ) 湿気 紫外線
耐熱性	-40 ... 120 °C
下面の状態	クリーン ドライ 油汚れなし 滑らかな

## 分類

関税分類番号	39269097
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015

# 製品キー

製品名 : BCB AAA BBB CCCC DDDD E

**BCB**                      **バーコードテープ**

BCB	シリーズ BCB: バーコードテープ
AAA	グリッド/グリッド寸法 G30: 30 mm G40: 40 mm
BBB	テープ高さ/特別高さ H25: 高さ 25 mm H47: 高さ 47 mm SH1: 個別の特別高さ 20 ~ 32 mm SH2: 個別の特別高さ 33 ~ 47 mm SH3: 個別の特別高さ 48 ~ 70 mm SH4: 個別の特別高さ 71 ~ 140 mm
CCCC	テープ長/特別長さ Lxxx: テープ長(mm) SL: 特別長さ

## 製品キー

BCB

バーコードテープ

DDDD オプション  
TWIN: 同じ印刷をしたテープ  
MVS: 測定値スイッチ (色 赤)  
MV0: 測定値ゼロ (色 黄)  
MK: マークラベル  
RW: 逆巻き (変更された巻き方向、最小位置値は巻きコア内に記載)  
RK: 修理キット (修理テープ)

E 顧客に合わせたモデル  
A: コード内容ML=AA1赤  
B: コード内容ML=BB1赤  
C: コード内容ML=CC1赤  
D: コード内容ML=DD1赤  
E: コード内容ML=EE1赤  
F: コード内容ML=FF1赤  
G: コード内容ML=GG1赤

### 注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイト[www.leuze.com](http://www.leuze.com)にあります。