

技术数据表

光学测距传感器

配件编号: 50113699

AMS 335i 200 H



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



CDRH

CANopen



技术参数

基础数据

系列	AMS 300i
应用	定位小推车和平移车 定位框架操作设备 定位电镀设备 起重机 / 龙门吊的碰撞保护

功能

功能	加热
----	----

特性参数

MTTF	31 年
------	------

光学数据

光源	激光, 红色
激光等级	2, IEC/EN 60825-1:2014

测量数据

测量范围	200 ... 200,000 mm
精度	3 mm
再现性(3 σ)	2.1 mm
最大移动速率	10 m/s

电气数据

性能数据	
供电电压 U _B	18 ... 30 V, DC

接口

类型	CANopen
CANopen	
传输速度	10 ... 1,000 kBit/s

连接

连接数量	4 光束
连接1	
功能	总线输入 数据接口
类型	接头
设备上名称	总线输入
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
连接2	
功能	总线输出 数据接口
类型	接头
设备上名称	总线输出
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

连接3

功能	PWR/SW输入/输出 供电电源
类型	接头
设备上名称	电源
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

连接4

功能	维护接口
类型	接头
设备上名称	服务
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

机械数据

设计	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	84 mm x 166.5 mm x 159 mm
外壳材料	金属
净重	2,450 g
紧固类型	通孔安装

操作和显示

显示类型	LC显示 LED
操作控制	小键盘

环境数据

环境温度, 工作	-30 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-30 ... 70 °C
相对湿度(不凝结)	90 %

认证


防护等级	IP 65
安全等级	III
认证	c UL US

分类

税率编号	90318020
eCl@ss 5.1.4	27270801
eCl@ss 8.0	27270801
eCl@ss 9.0	27270801
eCl@ss 10.0	27270801
eCl@ss 11.0	27270801
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



- A 用于校准的 M5 螺栓
- B 带内六角 SW 4 和 M 5 的滚花螺母用于固定
- C 光轴
- D 测量距离使用的零点

电气连接


连接1

总线输入

功能	总线输入
	数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	漏极
2	NC
3	NC
4	CAN H
5	CAN L




连接2

总线输出

功能	总线输出
	数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	漏极
2	n.c.
3	n.c.
4	CAN H
5	CAN L




连接3

电源

功能	PWR/SW输入/输出
	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	VIN
2	I/O 1
3	GND
4	I/O 2
5	FE



电气连接


连接4

服务

功能	维护接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	n.c.
2	RS 232-TX
3	GND
4	RS 232-RX
5	n.c.



操作和显示

LED

显示

说明

1	电源	关	无供电电压
		绿色, 闪烁	电压已连接 / 无测试值输出 / 初始化运行中
		绿色, 常亮	设备就绪, 测量值输出
		红色, 闪烁	设备就绪, 报警
		红色, 长亮	无测量值输出
		桔黄色, 常亮	无数据传输
2	BUS	关	无供电电压
		绿色, 闪烁	状态"PRE-OPERATIONAL"和"STOPPED"
		绿色, 常亮	状态"OPERATIONAL"
		红色, 闪烁	配置错误
		红色, 长亮	设备未在总线上。
		红和绿, 交替闪烁	总线错误

产品型号描述

产品名称: AMS 3XXi YYY Z AAA

AMS	工作原理 AMS: 绝对测量系统
3XXi	系列/接口 (集成现场总线技术) 300i: RS 422/RS 232 301i: RS 485 304i: PROFIBUS DP / SSI 308i: TCP/IP 335i: CANopen 338i: EtherCAT 348i: PROFINET RT 355i: DeviceNet 358i: EtherNet/IP 384i: Interbus

产品型号描述

YYY	检测范围 40: 最大可达范围, 单位: m 120: 最大可达范围, 单位: m 200: 最大可达范围, 单位: m 300: 最大可达范围, 单位: m
Z	特殊装备 H: 有加热装置
AAA	接口 SSI: 带 SSI 接口

注意

	所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com 。
--	--

说明

遵守设备的使用规定！

	本产品并非安全传感器, 无法用于人员保护。 只能由专业人员将本产品投入运行。 请仅根据正确用途使用本产品。
--	---

注意！激光射线 – 激光等级 2

	<p>禁止正目光束！ 设备符合欧盟IEC/EN 60825-1:2014 标准的要求, 达到激光等级2, 同时也达到美国U.S. 21 CFR 1040.10标准的规定 (2019年5月8日的56号激光公告除外)。</p> <p>禁止用肉眼正视激光射线或经过反射的激光射线！长时间用肉眼正视激光射线会导致视网膜受伤。</p> <p>禁止将设备的激光射线对准他人！</p> <p>如果激光射线意外照射到他人, 应该用一个不会透光或反光的物体遮断激光射线。</p> <p>安装和调整设备时要防止激光射线在反光表面上反射！</p> <p>小心！如果使用其它操作手册、校准装置和不同的方法, 可能会导致危险的辐射暴露！</p> <p>遵守当地的现行法律和激光防护规定。</p> <p>不得改造和修改设备。 设备内没有需要用户自行调整或保养的零部件。 维修操作必须由 Leuze electronic GmbH + Co. KG 执行。</p>
--	--

注意


	<p>安装激光警告和提示标志！ 设备上装有激光警告和提示标志。此外设备还附有多语种的可粘贴激光警告和提示标签。</p> <p>根据所在地的通用语言选择适合的标签粘贴在设备上。在美国使用该设备时请粘贴标有“Complies with 21 CFR 1040.10”字样的标签。</p> <p>如果无法在设备上粘贴标签 (如设备太小) 或者安装后粘贴在设备上的激光警告和提示标签被遮住, 则应该将标签粘贴在设备附近。</p> <p>将激光警告和提示标签粘贴在显眼的位置, 确保操作人员在阅读标签内容时不会被激光射线照射到眼睛。</p>
--	--

更多信息


对于UL应用, 按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。
在机器制造商进行部件组合相关设计时, 可以用作安全功能内的安全相关部件。

配件


连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC



连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50114698	KB DN/CAN-5000 SBA	连接电缆	适合接口: DeviceNet, CANopen 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 连接2: 接头, M12, 直形, 插头, A-编码, 5 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

连接技术 - 终端电阻

	配件编号	名称	配件	说明
	50040099	TS 01-5-SA	终端插头	适合: DeviceNet, CANopen 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, A-编码, 5 个引脚 职能: 总线终端

距离传感器的反射带



	配件编号	名称	配件	说明
	50115022	Reflexfolie 914x914mm-H	反光板	专门设计: 加热 供电电压: 230 V, AC 设计: 矩形 反射面: 914 mm x 914 mm 基材: 铝制复合结构 固定: 安装底板, 通孔安装
	50108988	Reflexfolie 914x914mm-S	反光胶贴	设计: 矩形 反射面: 914 mm x 914 mm 材料化学名: PMMA 紧固: 粘合剂

配件

偏转镜

	配件编号	名称	配件	说明
	50104479	US AMS 01	偏转镜	紧固类型: 通孔安装

服务

	配件编号	名称	配件	说明
	S981001	CS10-S-110	调试支持	<p>详细信息: 在某地根据客户要求执行的工作, 所用的时间不超过 10 小时。</p> <p>条件: 设备和连接电缆已安装, 价格不包含差旅费和必要时所需的住宿费。</p> <p>限制: 不执行机械 (安装) 和电气 (敷设电缆) 工作, 不更改 (安装、敷设电缆、编程) 周围的外部组件。</p>
	S981005	CS10-T-110	产品培训	<p>详细信息: 地点和内容符合协定, 持续时间最长 6 小时。</p> <p>条件: 价格不包含差旅费和必要时所需的住宿费。</p> <p>限制: 差旅费和住宿费根据花费情况单独计算。</p>

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。