

## 技術データシート


## 相互接続ケーブル

製品番号: 50129782

KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-100

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|             |             |
|-------------|-------------|
| アプリケーション    | 油/潤滑油に耐えられる |
| インターフェースに適合 | CANopen     |
|             | DeviceNet   |

コネクタ

|              |           |
|--------------|-----------|
| コネクタ 1       |           |
| コネクタの種類      | 丸形プラグ     |
| ネジ寸          | M12       |
| タイプ          | メス        |
| 極数           | 5 -極      |
| コーディング       | A コード     |
| モデル          | 軸方向       |
| 丸形プラグ、LED    | いいえ       |
| コネクタ 2       |           |
| コネクタの種類      | 丸形プラグ     |
| ネジ寸          | M12       |
| タイプ          | オス        |
| 極数           | 5 -極      |
| コーディング       | A コード     |
| モデル          | 軸方向       |
| 伝導特性         |           |
| 心線数          | 4 個数      |
| シースの色        | 紫         |
| シールド         | はい        |
| シリコン非含有      | はい        |
| ケーブルモデル      | 相互接続ケーブル  |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 7 mm      |
| ケーブル長        | 10,000 mm |
| シースの素材       | PUR       |
| ドラッグチェーン適応   | いいえ       |

機械の仕様

|        |       |
|--------|-------|
| レンチサイズ | 13 mm |
|--------|-------|

操作と表示

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |

電氣的接続

コネクタ 1

|           |       |
|-----------|-------|
| コネクタの種類   | 丸形プラグ |
| ネジ寸       | M12   |
| タイプ       | メス    |
| 極数        | 5 -極  |
| コーディング    | A コード |
| モデル       | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED | いいえ   |

コネクタ 2

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 極数      | 5 -極  |
| コーディング  | A コード |
| モデル     | 軸方向   |

回線図

