

## Fiche technique

### Réflecteur

Art. n°: 50009374

TG 29

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Modèle spécial

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Modèle spécial | Résistant à la chaleur |
|----------------|------------------------|

### Données mécaniques

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Forme                            | Rond             |
| Cote de montage, épaisseur       | 5,7 mm           |
| Cote de montage, diamètre        | 28,9 mm          |
| Surface réfléchissante, diamètre | 25 mm            |
| Matériau du réflecteur           | Verre            |
| Matériau du support              | Plastique        |
| Structure de surface active      | Triple           |
| Poids net                        | 5 g              |
| Type de fixation                 | Vis sans tête M3 |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 120 °C |
|--------------------------------------|----------------|

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 90029000 |
| eCl@ss 8.0               | 27279203 |
| eCl@ss 9.0               | 27273601 |
| ETIM 5.0                 | EC002467 |
| ETIM 6.0                 | EC002467 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

