

KF-ETW-FU47-20

Art.-Nr. 50117733

Lichtleiter, tastend

KF-ETW-FU47-20

Part No. 50117733

fiber, reflective

Technische Daten

Lichtleiter Typ	hochflexibel
Besonderheit	seitlicher Lichtaustritt
Betriebstemperatur	-40 °C ... +70 °C
Min. Biegeradius	R1
Außendurchmesser Lichtleiter	2x Ø1,0mm
Aktiver Durchmesser Faser	2x Ø0,5mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,1mm
Gesamtlänge	2010mm

Specifications

Fiber type	high flexible
Specific feature	sideview
Operating temperature	-40 °C ... +70 °C
Min. bending radius	R1
Fiber jacket diameter	2x Ø1.0mm
Active fiber diameter	2x Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	2010mm

Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%)¹⁾ Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)¹⁾

LV463I.XR	240mm
LV463.XR	120mm
LV463B, LV463.XV	82mm
LV463	48mm
LV462	28mm
LV461	16mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

