

KF-ETY-20MLSD-20

Art.-Nr. 50117732

Lichtleiter, tastend

KF-ETY-20MLSD-20

Part No. 50117732

fiber, reflective

Technische Daten

Lichtleiter Typ	flexibel
Besonderheit	seitlicher Lichtaustritt
Betriebstemperatur	-40°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R2
Außendurchmesser Lichtleiter	2x Ø2,2mm
Aktiver Durchmesser Faser	2x Ø1,0mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,5mm
Gesamtlänge	2020mm

Specifications

Fiber type	flexible
Specific feature	sideview
Operating temperature	-40°C ... +70°C
Min. bending radius	R2
Fiber jacket diameter	2x Ø2.2mm
Active fiber diameter	2x Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.5mm
Total length	2020mm

Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Typische Grenreichweite für helle Objekte (weiß 90%) ¹⁾ Typ. scanning range limit for light objects (white 90%) ¹⁾

LV463I.XR	1050mm
LV463.XR	525mm
LV463B, LV463.XV	360mm
LV463	210mm
LV462	120mm
LV461	70mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

