

## KF-LH-320-D

Art.-Nr. 50126967

## Lichtleiter, Einweg

## KF-LH-320-D

Part No. 50126967

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

Lichtleiter Typ	hitzebeständig
Besonderheit	seitlicher Lichtaustritt
Betriebstemperatur	-55 °C ... +105 °C
Min. Biegeradius	R25
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,2mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø1,0mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,1mm
Gesamtlänge	2020mm
Verpackungseinheit	2 Stück

### Specifications

Fiber type	heat resistant
Specific feature	side view
Operating temperature:	-55 °C ... +105 °C
Min. bending radius:	R25
Fiber jacket diameter:	Ø2.2mm
Active fiber diameter:	Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length:	2020mm
Packaging unit	2 pieces

### Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /  
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

### Typische Grenzreichweite <sup>1)</sup> Typ. scanning range limit <sup>1)</sup>

LV463L.XR	2250mm
LV463.XR	1125mm
LV463B.LV463.XV	770mm
LV463	450mm
LV462	260mm
LV461	150mm

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

