

## KFX-L-320-Q

Art.-Nr. 50117774

## Lichtleiter, Einweg

## KFX-L-320-Q

Part No. 50117774

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

Lichtleiter Typ	standard
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R25
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,2mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø1,0mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø0,5mm
Gesamtlänge	2015mm
Verpackungseinheit	2 Stück

### Specifications

Fiber type	standard
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	Ø2.2mm
Active fiber diameter	Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.5mm
Total length	2015mm
Packaging unit	2 pieces

### Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /  
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

### Typische Grenzreichweite <sup>1)</sup> Typ. scanning range limit <sup>1)</sup>

LV463I.XR	4500mm
LV463.XR	2250mm
LV463B, LV463.XV	1530mm
LV463	900mm
LV462	525mm
LV461	300mm

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

