

KF-LD-210-32

Art.-Nr. 50117741

Lichtleiter, Einweg

KF-LD-210-32

Part No. 50117741

fiber, throughbeam

Technische Daten

Lichtleiter Typ	präzision
Besonderheit	seitlicher Lichtaustritt
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R15
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø1,25mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø0,5mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,05mm
Gesamtlänge	1030mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Specifications

Fiber type	precision
Specific feature	side view
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R15
Fiber jacket diameter	Ø1.25mm
Active fiber diameter	Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.05mm
Total length	1030mm
Packaging unit	2 pieces

Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Typische Grenzreichweite ¹⁾ Typ. scanning range limit ¹⁾

LV463LXR	500mm
LV463.XR	250mm
LV463B, LV463.XV	170mm
LV463	100mm
LV462	60mm
LV461	35mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

