

## KFX-LD-120

Art.-Nr. 50117777

## Lichtleiter, Einweg

## KFX-LD-120

Part No. 50117777

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

Lichtleiter Typ	Präzision
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R15
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø1,25mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø0,5mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø0,05mm
Gesamtlänge	2015mm
Verpackungseinheit	2 Stück

### Specifications

Fiber type	precision
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R15
Fiber jacket diameter	Ø1.25mm
Active fiber diameter	Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.05mm
Total length	2015mm
Packaging unit	2 pieces

### Features



- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /  
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

### Typische Grenzreichweite <sup>1)</sup> Typ. scanning range limit <sup>1)</sup>

LV463I.XR	1500mm
LV463.XR	750mm
LV463B, LV463.XV	510mm
LV463	300mm
LV462	175mm
LV461	100mm

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

