

技術データシート

L字金具

製品番号: 50144298

BT 330M

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

| | |
|-------|---------------|
| 含む | M6 x 10 ネジ 8本 |
| | パネワッシャー 8個 |
| | ワッシャー 8個 |
| 適している | DCR 200i |
| | IPS 200i |
| | IPS 400i |
| | 照明 IL AL |

機械の仕様

| | |
|---------------|------------|
| 取り付け部の規格名称 金属 | スチール、亜鉛メッキ |
| 取り付け部のモデル | L字型ブラケット |
| 取り付けの種類、設備側 | 通路設置 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
| 取り付け部の種類 | 調整可 |
| 取り付け部の素材 | 金属 |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 39269097 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279202 |
| eCl@ss 8.0 | 27279202 |
| eCl@ss 9.0 | 27273701 |
| eCl@ss 10.0 | 27273701 |
| eCl@ss 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

