

## 技術データシート

## セーフティセンサ セット

製品番号: 66900024

MLDSET-M1-1600L

### 目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



## セットは以下で構成されています

数量	製品番号	名称	製品	説明
1	520151	AC-SCM5U-BT	センサ-モジュール	適している: MLD 330, MLD 530 マルチビーム・セーフティライトバリア 供給電圧: 24 V, DC, -20 ... 20 % コネクタ数: 5 St. コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 500 mm 取り付けの種類: 取付けプレート, 溝に取付け
1	66500100	MLD-M002	偏向ミラー	ビーム本数: 2 St. ビーム間隔: 500 mm 取り付けの種類: 溝に取付け, 回転アタッチメント, 装置の柱に取付
1	66568100	MLD530-RT2M	マルチビーム-セーフティ ライトバリア トランシー バ	特別モデル: 一体型ミュートインゲインジケータ, 一体型ステータ スインジケータ 検出範囲: 0.5 ... 8 m ビーム本数: 2 St. ビーム間隔: 500 mm 応答時間: 50 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 8-極
1	426526	Set-AC-MLX.2-2SA	ミュートインゲ-センサ-セ ット	適している: MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライト バリア 検出範囲: 0 ... 8 m ミュートインゲセンサのケーブル長: 2,000 mm 取り付けの種類: 同梱のアタッチメント ミュートインゲセンサの種類: 回帰反射式光電センサ PRK 25B ミュートインゲセンサ数: 2 St. リフレクタ数: 2 St.
2	549853	UDC-1600-S2	デバイスタワー	機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保 護, 調整可, 3方向 外寸: 160 mm x 1,660 mm x 149 mm 脚なしのタワー高: 1,600 mm

## 仕様書

基本仕様	
シリーズ	MLDSET
特別モデル	
特別モデル	一体型ミュートインゲインジケータ
機能	
機能	スタート/リスタート・インターロック (RES)、選択可  セーフティコントロー(EDM)、選択可 ミュートインゲイネーブル機能 ミュートインゲタイムアウトの延長 第2ミュートインゲ信号の代替接続
レーザーアライメントアシスト用反射コ ニット	いいえ
ミュートインゲ種類	シーケンス制御2センサミュートインゲ

## パラメータ

タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル ( PL )	e, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	6.6E-09 毎時
可使用時間 T <sub>M</sub>	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリ	4, EN ISO 13849

## 保護フィールド仕様

検出範囲	0 ... 8 m
------	-----------

## 光学的仕様

ビーム本数	2 個数
ビーム間隔	500 mm

## 機械の仕様

ミュートインゲセンサの種類	回帰反射式光電センサ PRK 25B
デバイスタワーに	はい
ミュートインゲセンサ数	2 個数
脚なしのタワー高	1,600 mm

## 仕様書

関税分類番号	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272703
eCl@ss 8.0	27272703
eCl@ss 9.0	27272703
eCl@ss 10.0	27272703
eCl@ss 11.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832

## 注意





目的になかったご利用にご注意ください！



この製品は有資格者のみが操作できます。  
使用目的に応じた製品をご使用してください。

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
 	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8 -極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトではアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。