

## Technisches Datenblatt

### Set Sicherheits-Sensor Sender

Art.-Nr.: 426661  
MLC500T30-1800-UDC-2100-S2



#### Inhalt

- Set besteht aus
- Technische Daten
- Passende Empfänger
- Zubehör



## Set besteht aus

	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	1	68000318	MLC500T30-1800	Sicherheits-Lichtvorhang Sender	Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 1.800 mm Reichweite: 0 ... 10 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
	1	549867	UDC-2100-S2	Gerätesäule	Funktionen: justierbar, 3 Richtungen, Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken Säulenhöhe ohne Fuß: 2.100 mm

## Technische Daten

### Basisdaten

Serie	MLC-UDC
Geräteart	Sender
Applikation	Handschutz

### Kenngößen

Typ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer T <sub>M</sub>	20 Jahre, EN ISO 13849-1

### Schutzfelddaten

Auflösung	30 mm
Schutzfeldhöhe	1.800 mm
Reichweite	0 ... 10 m

### Mechanische Daten

Nettogewicht	7.565 g
--------------	---------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

## Passende Empfänger

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	426662	MLC510R30-1800-UDC-2100-S2	Set Sicherheits-Sensor Empfänger	Funktionspaket: Basic Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 1.800 mm

# Zubehör

## Anschlussstechnik - Anschlussleitungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Anschlussleitung	Applikation: Öl-/Schmiermittelbeständig Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig Rundstecker, LED: Nein Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Ja Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR

### Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.