

Folha de dados técnicos



Cabo de conexão

N.º do art.: 50104536

K-D M8W-4P-5m-DP-PUR

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação 24 V CC ±25%

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	female
Material do corpo	PUR
Número de polos	4 polos
Versão	Angular
Conector redondo, LED	Sim
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante

Conexão 2

Tipo de conexão Extremidade aberta

Características dos cabos

Número de fios	4 Unid.
Seção transversal do fio	0,25 mm ²
Cor da bainha	Preto
Blindado	Não
Sem silicone	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	4,7 mm
Comprimento do cabo	5.000 mm
Material da bainha	PUR

Dados mecânicos

Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo

Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 5 x diâmetro do cabo

Operação e indicação

Número de LEDs 1 Unid.

Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, instalação flexível -25 ... 80 °C

Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -40 ... 80 °C

Certificações

Certificações c UL US
UL

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Ligação elétrica


Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	female
Material do corpo	PUR
Número de polos	4 polos
Versão	Angular
Conector redondo, LED	Sim
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante

Pino

1	Marrom
2	Branco
3	Azul
4	Preto

Cor do fio



Conexão 2

Tipo de conexão Extremidade aberta