

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50114617

TKS 30x45

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

外形	方形
プリズムサイズ	4 mm
取り付け寸法 幅	31.5 mm
取り付け寸法 高さ	55.5 mm
取り付け寸法 厚み	8 mm
反射面の高さ	44 mm
反射面の幅	29 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	トリプル
正味重量	20 g
取り付けの種類	接着可 通路設置

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
----------	---------------

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

