

## 技術データシート

### リフレクタ

製品番号: 50108215

TKA 30X60

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 機械の仕様

外形	方形
プリズムサイズ	4 mm
取り付け寸法 幅	30 mm
取り付け寸法 高さ	60 mm
取り付け寸法 厚み	8.4 mm
反射面の高さ	53 mm
反射面の幅	26 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	トリプル
正味重量	11 g
取り付けの種類	自己粘着

## 認証

保護等級	IP 67
------	-------

## 分類

関税分類番号	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
----------	---------------

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

