

技術データシート

リフレクタセット

製品番号: 50125455

TKS 40x60.A

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

含む	10個
----	-----

機械の仕様

外形	方形
プリズムサイズ	2.3 mm
取り付け寸法 幅	40.4 mm
取り付け寸法 高さ	60 mm
取り付け寸法 厚み	7.2 mm
反射面の高さ	55.8 mm
反射面の幅	36.8 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	トリプル
取り付けの種類	ネジ止め可 接着可

分類

関税分類番号	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467