

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50103404

KB USB IT4xxx

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss




Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	USB
----------------------------	-----

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	USB
Rundstecker, LED	Nein
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

Anschluss 2

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	2.600 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	USB
Rundstecker, LED	Nein
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

Anschluss 2

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------