

Technisches Datenblatt

Programmiergerät

Art.-Nr.: 50124709

PA1/XTSX-M12

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Zubehör



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	HTU418B
	HTU430B
	LCAM 308

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	30 mm x 30 mm x 71 mm
Farbe Gehäuse	schwarz

Bedienung und Anzeige

Bedienelemente	Teach-Knopf
----------------	-------------

Klassifikation

Zolltarifnummer	90329000
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

Funktion	Teach-Eingang
	Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses	Rundstecker
Leitungslänge	300 mm
Leitungsfarbe	schwarz
Gewindegröße	M12
Typ	female
Werkstoff	Kunststoff
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert

Anschluss 2

Funktion	Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff	Metall
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert

Schaltbilder



Zubehör

Anschlussstechnik - Verbindungsleitungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50116738 *	K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC	Verbindungsleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 4 -polig Anschluss 2: Rundstecker, M8, axial, male, 4 -polig Geschirmt: Nein Leitungslänge: 300 mm Werkstoff Mantel: PVC
	50107276 *	K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC	Verbindungsleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, A-kodiert, 4 -polig Anschluss 2: Rundstecker, M8, axial, female, 4 -polig Geschirmt: Nein Leitungslänge: 300 mm Werkstoff Mantel: PVC

* Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen

Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.