

技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50108574
KB RS232 Z-3010

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	Z-3010
インターフェイスに適合	RS 232

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9-極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 3	
コネクタの種類	ミニジャック
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	2-極
モデル	軸方向

伝導特性

心線数	10 個数
シースの色	グレー
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9-極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	RJ41
---------	------

コネクタ 3

コネクタの種類	ミニジャック
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	2-極
モデル	軸方向