

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50108574

KB RS232 Z-3010

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für	Z-3010
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

#### Anschluss 3

Art des Anschlusses	Klinkenbuchse
Gewindegröße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial

### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	10 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

### Anschluss 3

Art des Anschlusses	Klinkenbuchse
Gewindegröße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial