

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50145358

MTKZ DEMO SET

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書



写真と異なる場合があります

セットは以下で構成されています

数量	製品番号	名称	製品	説明
1	50130343	MTKZ 13-30 SET	リフレクタ	外形: 丸形 反射面の直径: 15 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PA 取り付け: クリップ 穴あけ径に適合: 12.5 ... 13.5 mm 素材強度に適合: 0.8 ... 5 mm 加工温度: 5 ... 45 °C
1	50129092	MTKZ 15-30 SET	リフレクタ	外形: 丸形 反射面の直径: 15 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PA 取り付け: クリップ 穴あけ径に適合: 14.5 ... 15.5 mm 素材強度に適合: 0.8 ... 5 mm 加工温度: 5 ... 45 °C
1	50140183	MTKZ 7-30 SET	リフレクタ	外形: 丸形 反射面の直径: 15 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PA 取り付け: クリップ 穴あけ径に適合: 6 ... 7 mm 素材強度に適合: 0.8 ... 5 mm 加工温度: 5 ... 45 °C
1	50132911	REF 7-A-15-30 SET	反射フィルム	外形: 丸形 反射面の直径: 15 mm 取り付け: 自己粘着 加工温度: 15 ... 22 °C

仕様書

基本仕様

含む	REF 10個: 7-A-15-30 製品ごとに5個: MTKZ 7-30、MTKZ 13-30、MTKZ 15-30
適している	IPS 200i IPS 400i LSIS 472i

機械の仕様

外形	丸形
反射面の直径	15 mm
支持材の素材	プラスチック
正味重量	34 g

分類

関税分類番号	39269097
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467