

技術データシート

内蔵用プラグ

製品番号: 50145962

AC-PLM-19

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M23
素材	金属
極数	19 -極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端
伝導特性	
心線数	19 個数

機械の仕様

正味重量	55 g
------	------

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 80 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 80 °C

認証


保護等級	IP 67
	IP 69K

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル




電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M23
タイプ	オス
素材	金属
極数	19 -極
コーティング	A コード
モデル	軸方向

電氣的接続

ピン	心線色
1	白
2	茶色
3	緑
4	黄
5	グレー
6	ピンク
7	青
8	赤
9	黒色
10	紫
11	グレー/ピンク
12	赤 / 青
13	白/緑
14	茶色/緑
15	白/黄
16	黄/茶色
17	白/グレー
18	黄/茶色
19	白/ピンク



コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, 軸方向, メス, A-符号化, 19 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, 軸方向, メス, A-符号化, 19 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 10,000 mm シースの素材: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, 軸方向, メス, A-符号化, 19 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 15,000 mm シースの素材: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, 軸方向, メス, A-符号化, 19 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 20,000 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, L字型, メス, A-符号化, 19 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, L字型, メス, A-符号化, 19 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 10,000 mm シースの素材: PUR

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。