

技術データシート

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 549912

MSI-2H



写真と異なる場合があります

目次

- 電氣的接続
- 操作と表示



電氣的接続

コネクタ 1

機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	ネジ止めコネクタ
極数	16 -極

ピン ピン配列

	A1
1	+24 V
	13
2	リレー接点 1 IN
	23
3	リレー接点 2 IN
	31
4	信号接点 IN
	Y12
5	センサ入力 1、ブレーク 24V
	Y14
6	センサ入力 1、メーク 24V
	Y22
7	センサ入力 2、ブレーク 24V
	Y24
8	センサ入力 2、メーク 24V
	Y11
9	センサ入力 1、0V
	Y21
10	センサ入力 2、0V
	Y1
11	フィードバックループ (EDM)
	Y2
12	フィードバックループ (EDM)
	14
13	リレー接点 1 OUT
	24
14	リレー接点 2 OUT
	32
15	信号接点 OUT
	A2
16	0 V

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	供給電圧 オン
2	緑、連続点灯	リレー K1 メーク
3	緑、連続点灯	リレー K2 メーク