

技術データシート
アセンブリシステム
製品番号: 50117256
BTU 200M-D10

目次

- 仕様書
- 寸法図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

含む	M3 x 16 ネジ 2本
	M3 x 20 ネジ 2本
	ワッシャー 2個
製品グループに適している 適している	切替センサ、立方体
	センサ シリーズ 18
	センサ シリーズ 25
	センサ シリーズ 25C
	センサ シリーズ 28
	センサ シリーズ 3B
	センサ シリーズ 3C
	センサ シリーズ 5
	センサ シリーズ 55

機械の仕様


取り付け部の規格名称 金属	アルミ
	スチール、亜鉛メッキ
取り付け部のモデル	アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側	10mm丸ボール用
	薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側	M3ねじに適合
	ネジ止め可
取り付け部の種類	360°回転可
	クランプ可
	調整可
取り付け部の素材	金属
ITEM互換	いいえ

分類

関税分類番号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



アクセサリ

マイクロトリプルリフレクター

製品番号	名称	製品	説明
50040895	MTKS 20x20	リフレクタ	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 1.2 mm 反射面: 20 mm x 20 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 通路設置, 接着可



注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。