

## Scheda tecnica dati

### Riflettore

Cod. art.: 50109828

MTK 20

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Circolare
Dimensioni triple	1,2 mm
Misura di montaggio, spessore	4 mm
Misura di montaggio, diametro	20 mm
Superficie riflettente, diametro	17 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Mikrotriple
Peso netto	5 g
Tipo di fissaggio	Adesivo

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C

### Certificazioni

Grado di protezione IP 67

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

