

技術データシート

反射フィルム

製品番号: 50111154

Reflektor OCS 450x80mm-M

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	反射型ライトバリア CSR780
-------	------------------

機械の仕様

外形	方形
取り付け寸法 幅	510 mm
取り付け寸法 高さ	108 mm
取り付け寸法 厚み	3 mm
反射面の高さ	105 mm
反射面の幅	488 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	アルミ
検出面の素材	トリプル
正味重量	1,175 g
取り付けの種類	ネジ止め可
リフレクタの種類	リフレクタ

分類

関税分類番号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

