

技術データシート

セーフティ-ロック

製品番号: 63000652

L200-M1C3-SLM24-PB-L2G



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



仕様書

基本仕様

シリーズ	L200
------	------

機能

機能	EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
	ISO 14119に基づくインターロック付きロック装置
	機械式ロック (パネカ)
	磁気制御用インジケータ
	補助ロック解除
	非常解除
動作原理	閉電流原理 - 解除されたソレノイドでのロックされたアクチュエータ

パラメータ

可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
B10 _d	5,000,000 サイクル数

電氣的仕様

DC13での用途カテゴリー	定格電圧 / 電流 : 24 V / 3 A, 125 V / 0.7 A, 250 V / 0.4 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー	U _e / I _e : 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
接点内蔵アクチュエータ	1NC + 1NO
接点内蔵マグネット	2NC
接点開口部	摩擦接続、強制的
ソレノイド動作電圧	24 V DC, -10 ... 10 %
ソレノイド短絡保護	0.5A、24V、タイプgG, IEC 60269-1
安全回路短絡保護	500 V、10A、タイプgG, IEC 60269-1

パフォーマンスデータ	
定格絶縁電圧	400 V AC、300 V DC
従来の熱電流、最大	10 A

入力

スイッチ入力	
アクチュエータのティーチ入力	いいえ

応答時間

通電持続時間	100 %
--------	-------

コネクタ

コネクタ数	1 個数
ケーブルエントリ数	3 個数

コネクタ 1	
機能	接点コネクタ
	電力供給
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	ネジ止めコネクタ
極数	10 -極
伝導特性	
コネクタ断面	1x 0.34 mm ² ~ 2x 1.5mm ² 、リッツ線

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	45 mm x 83.7 mm x 214.9 mm
筐体の素材	金属
電気接点の素材	銀合金
正味重量	916 g
筐体色	グレー
	赤
取り付けの種類	通路設置
ケーブルエントリの種類	M20 x 1.5
ロック解除装置	エスケープロック解除ボタン
スイッチタイプ	インターロック付きのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理	ショーテイング
アプローチ作動方向	1 x 上面
	4 x 側面 (90°)
アプローチ速度	0.001 ... 0.5 m/s
インターロックの方式	パネカ
インターロック操作	パネ
インターロック力、最大	2,800 N
機械的寿命	1,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1
操作頻度、最大	600 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ、外部	シリーズ AC-AHxx、ストレート、L 字型、弾力性、調整可

引き抜き力、アクチュエータのロック解除	30 N
反動許容度	4.5 mm

操作と表示

表示の種類	LED
-------	-----

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 60 °C
汚染度	3, EN 60947-1

認証

保護等級	IP 67
認可	c UL US
	IMQ

分類

関税分類番号	85369095
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ECLASS 15.0	27272603
ECLASS 16.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593
ETIM 10.0	EC002593
UNSPSC 26.08	39122205

電氣的接続

コネクタ 1

機能	接点コネクタ
	電力供給
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	ネジ止めコネクタ
極数	10 -極

クランプ

割り当て

11	NC (1) 磁気
12	NC (1) 磁気
21	NC (2) 磁気
22	NC (2) 磁気
31	NC (3) アクチュエータ
32	NC (3) アクチュエータ
43	NO (1) アクチュエータ
44	NO (1) アクチュエータ
A1	+24 V / 0 V
A2	0 V / +24 V