

## 技術データシート

### リフレクタ

製品番号: 50101867

TK 35.1

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 機械の仕様

外形	丸形
プリズムサイズ	2.3 mm
取り付け寸法 厚み	5.5 mm
取り付け寸法 直径	35 mm
反射面の直径	29 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	トリプル
正味重量	5 g
取り付けの種類	裏面に貼付できます

## 認証

保護等級	IP 67
------	-------

## 分類

関税分類番号	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
----------	---------------

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

