

技術データシート

インジケータ

製品番号: 50130520

FBA-V1-Q94-R

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	FBA
シグナリングタイプ	光学的

光学的仕様

光度	30 cd
----	-------

電気的仕様

寿命	およそ50,000h
----	------------

パフォーマンスデータ

供給電圧 U_B	24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大	110 mA

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	クランプ

機械的仕様

外形	立方体
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	94 mm x 94 mm x 97 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	230 g
筐体色	赤
取り付けの種類、設備側	ネジ止め可
光源の種類	LED/24V
信号画像	連続または点滅光
ドーム色	赤
点滅・フラッシュサイクル	1 Hz
放射角	180°

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 60 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 66
認可	c UL US
耐衝撃性	IK09 (EN 50295:98)

分類

関税分類番号	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	ネジ止めコネクタ

注意



目的になつたご利用にご注意ください！



この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
この製品は有資格者のみが操作できます。
使用目的に応じた製品をご使用してください。




ULアプリケーションの場合：



ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。

アクセサリ

取り付け技術-その他

	製品番号	名称	製品	説明
	50130523	ACC-KT1	取り付け部	機能: マルチトーンサイレン (EMS) とライト (FBA) の接続用

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。