

技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50128804
KB 307-10000 FLEX

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

適している	BPS 307i
インターフェイスに適合	SSI

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	連続メス端子
極数	32 -極
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端

伝導特性	
心線数	10 個数
シースの色	グレー
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	8.5 mm
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	はい
スタートアップ速度	水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s ² の加速

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	連続メス端子
極数	32 -極
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

心線色

心線ア割り当て

グレー	FE
白	GNDIN
茶色	VIN
紫	SWIO 1
黒色	SWIO 2
青	CLK-
緑	データ-
赤	CLK+
黄	データ+
ピンク	n.c.