

## Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50114617

TKS 30x45

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Tripelgröße	4 mm
Montagemaß Breite	31,5 mm
Montagemaß Höhe	55,5 mm
Montagemaß Dicke	8 mm
Reflexionsfläche Höhe	44 mm
Reflexionsfläche Breite	29 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Polarisationsändernd	Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PMMA8N
Struktur aktive Fläche	Triple
Nettogewicht	20 g
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung klebbar

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
-----------------------------	---------------

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

