

技術データシート

取り付け部

製品番号: 50144751

BT 708M-APSET

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	BT 7xx
含む	初期導入用アースセット 相互接続ケーブル
適している	輪郭測定システム CMS 700i

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	5 - 芯
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 - 極
コーティング	A-符号化

機械の仕様

取り付け部の規格名称 金属	スチール、亜鉛メッキ
取り付け部のモデル	横流ファン付きエアブロー装置
取り付けの種類、設備側	穿孔M8付き取付アーム
取り付けの種類、デバイス側	取付アームが組立済み
効果の持続時間	800 mm
取り付け部の素材	スチール

分類

関税分類番号	73182900
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701

電気的接続

コネクタ 1

機能	回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	5 - 芯
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 - 極
コーティング	A-符号化

ピン	ピン配列	心線色
1	+24 V	赤
2	n.c.	-
3	GNDIN	青
4	SWIN 1	黄
5	SWOUT 1	白

