

Technisches Datenblatt

Anschlusssteil

Art.-Nr.: 50036186

MA 2 L



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige
- Zubehör



Technische Daten

Basisdaten

Serie	MA 2
Geeignet für	Barcodeleser Serie BCL 2x Barcodeleser Serie BCL 3x

Schnittstelle

Art	RS 232, RS 485
-----	----------------

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	3 St.
-------------------	-------

Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses	Klemme
Polzahl	24 -polig

Anschluss 2

Funktion	Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses	Sub-D
Polzahl	15 -polig

Anschluss 3

Funktion	Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	118 mm x 78,5 mm x 130 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Nettogewicht	660 g
Farbe Gehäuse	rot
Art der Befestigung	schraubbar

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses	Klemme
Kabelverschraubung	PG11
Polzahl	24 -polig

Klemme

Belegung

1	RS 485 A / RS232 CTS
2	RS 485 A / RS232 CTS
3	RS 485 B / RS232 RTS
4	RS 485 B / RS232 RTS
5	RS 485 GND / RS232 GND
6	RS 485 GND / RS232 GND
7	res. / SE2
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	res. / SA2
14	SA1

Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige	LED
Anzahl der LED	1 St.

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	90 %

Klassifikation

Zolltarifnummer	84735080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Klemme	Belegung
15	n.c.
16	GND_SA
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	RxD
24	TxD

Anschluss 2

Funktion	Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	male
Polzahl	15 -polig

Pin	Pinbelegung
1	GND 485 / GND
2	SWIN 1
3	RS 485 A / CTS
4	RS 485 B / RTS
5	/MA0 // DY_CHN
6	/MA1 / SWO2
7	/Serv
8	VIN
9	/MA4 / SWI2
10	SWOUT 1
11	RXD_SERV / RXD
12	TXD_SERV / TXD
13	/MA2 / SCL_MA
14	/MA3 / SDA_MA
15	GNDIN

Anschluss 3

Funktion	Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Polzahl	9 -polig
Typ	male

Pin	Pinbelegung
1	n.c.
2	RxD_Serv
3	TxD_Serv
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	RS 232 RTS
8	RS 232 CTS
9	n.c.

Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün	Schaltausgang/Schaltzustand

Zubehör

Befestigungstechnik - Rundstangenbefestigungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50027375	BT 56	Befestigungsteil	<p>Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem</p> <p>Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 16 mm, für Rundstange 18 mm, für Rundstange 20 mm</p> <p>Befestigung, geräteseitig: klemmbar</p> <p>Werkstoff: Metall</p> <p>Anzugsdrehmoment der Klemmbacken: 8 N·m</p> <p>Funktionen: Statische Anwendungen</p>

Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.