

技術データシート

接続部

製品番号: 50036186

MA 2 L

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	MA 2
適している	バーコードリーダ シリーズBCL 2x バーコードリーダ シリーズBCL 3x

インターフェイス

種類	RS 232, RS 485
----	----------------

コネクタ

コネクタ数	3 個数
コネクタ 1	
機能	PWR / SW IN / OUT データインターフェイス
コネクタの種類	クランプ
極数	24 -極
コネクタ 2	
機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	D-sub コネクタ
極数	15 -極
コネクタ 3	
機能	サービスインターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ

機械の仕様

外形	立方体
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	118 mm x 78.5 mm x 130 mm
筐体の素材	金属
正味重量	660 g
筐体色	赤
取り付けの種類	ネジ止め可

電気的接続

コネクタ 1

機能	PWR / SW IN / OUT データインターフェイス
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラント	PG11
極数	24 -極

クランプ

1	RS 485 A / RS232 CTS
2	RS 485 A / RS232 CTS
3	RS 485 B / RS232 RTS
4	RS 485 B / RS232 RTS
5	RS 485 GND / RS232 GND
6	RS 485 GND / RS232 GND
7	res. / SE2
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	res. / SE2

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-10 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	90 %

分類

関税分類番号	84735080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

アサイメント

電氣的接続

クランプ

アサイメント

14	SA1
15	n.c.
16	GND_SA
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	RxD
24	TxD

コネクタ 2

機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	オス
極数	15 -極

ピン ピン配列

1	RS 485 GND / GND
2	SWIN 1
3	RS 485 A / CTS
4	RS 485B / RTS
5	/MA0 // DY_CHN
6	/MA1 / SWO2
7	/Serv
8	VIN
9	/MA4 / SWI2
10	SWOUT 1
11	RXD_SERV / RXD
12	TXD_SERV / TXD
13	/MA2 / SCL_MA
14	/MA3 / SDA_MA
15	GNDIN

コネクタ 3

機能	サービスインターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ
極数	9 -極
タイプ	オス

ピン ピン配列


1	n.c.
2	RxD_Serv
3	TxD_Serv
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	RS 232RTS
8	RS 232 CTS
9	n.c.

操作と表示


LED	ディスプレイ	意味
1	緑	スイッチ出力/スイッチ状態

アクセサリ

取り付け技術-ボール固定

	製品番号	名称	製品	説明
	50027375	BT 56	取り付け部	機能: 静的アプリケーション 取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 16mm丸ボール用, 18mm丸ボール用, 20mm丸ボール用 取り付け、デバイス側: クランプ可 素材: 金属 クランプ締め付けトルク: 8 N·m

注意

 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。